

Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 6X18MM



Artikelnummer	51428.060.018
Merk	-
UBB	500635843096
UNSPSC	31163201
EAN	8717077786103
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	6 mm
Lengte	18 mm
Materiaalsoort	Roestvast verenstaal

Info

Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage. Pennen met $d \text{ (nom.)} \geq 8 \text{ mm}$ kunnen voorzien zijn van een éézijdige afschuining naar keuze van de fabrikant. Voor de gatdiameter wordt $d \text{ (nom.)}$ met tolerantieveld H12 aanbevolen. Speciale eigenschappen voor spanbussen: Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen. Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten. Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het

Standaarden

NEN	≈2458
BS	≈7060
ISO	≈8752
DIN	≈1481

Technische specificatie

a	1.2
d1(max.)	6.7
d1(min.)	6.4
d2 ≈	3.9
D (mm)	6
L (mm)	18
s	1.25

Technische tekening

