

Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 6X55MM



Artikelnummer 51428.060.055

Merk -

UBB 500635843419

UNSPSC 31163201

EAN 8717077786141

PKG. van 250 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter 6 mm

Lengte 55 mm

Materiaalsoort Roestvast verenstaal

Info Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage. Pennen met $d \text{ (nom.)} \geq 8 \text{ mm}$ kunnen voorzien zijn van een éézijdige afschuining naar keuze van de fabrikant. Voor de gatdiameter wordt $d \text{ (nom.)}$ met tolerantieveld H12 aanbevolen. Speciale eigenschappen voor spanbussen: Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen. Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten. Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het

Standaarden

NEN ≈2458

DIN ≈1481

ISO ≈8752

BS ≈7060

Technische specificatie

a	1.2
d1(max.)	6.7
d1(min.)	6.4
d2 ≈	3.9
D (mm)	6
L (mm)	55
s	1.25

Technische tekening

