


Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 8X10MM



Artikelnummer	51428.080.010
Merk	-
UBB	500635843740
UNSPSC	31163201
EAN	8717077786172
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	8 mm
Lengte	10 mm
Materiaalsoort	Roestvast verenstaal
Info	Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage. Pennen met $d \text{ (nom.)} \geq 8 \text{ mm}$ kunnen voorzien zijn van een éézijdige afschuining naar keuze van de fabrikant. Voor de gatdiameter wordt $d \text{ (nom.)}$ met tolerantieveld H12 aanbevolen. Speciale eigenschappen voor spanbussen: Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen. Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten. Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het

Standaarden

NEN	≈2458
BS	≈7060
DIN	≈1481
ISO	≈8752

Technische specificatie

a	2
d1(max.)	8.8
d1(min.)	8.5
d2 ≈	5.5
D (mm)	8
L (mm)	10
s	1.5

Technische tekening

