

Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 8X14MM



Artikelnummer 51428.080.014

Merk -

UBB 500635843906

UNSPSC 31163201

EAN 8717077786196

PKG. van 500 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter 8 mm

Lengte 14 mm

Materiaalsoort Roestvast verenstaal

Info Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage. Pennen met $d \text{ (nom.)} \geq 8 \text{ mm}$ kunnen voorzien zijn van een éézijdige afschuining naar keuze van de fabrikant. Voor de gatdiameter wordt $d \text{ (nom.)}$ met tolerantieveld H12 aanbevolen. Speciale eigenschappen voor spanbussen: Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen. Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten. Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het

Standaarden

ISO ≈8752

DIN ≈1481

BS ≈7060

NEN ≈2458

Technische specificatie

a	2
d1(max.)	8.8
d1(min.)	8.5
d2 ≈	5.5
D (mm)	8
L (mm)	14
s	1.5

Technische tekening

