

SECURITY Verzonken kop schroef T-ster met pin Roestvaststaal (RVS) A2 50 M6X25



Artikelnummer	51574.060.025
Merk	-
UBB	500634323272
UNSPSC	31161504
EAN	8715494626101
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Gereedschap op aanvraag beschikbaar.

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	12
k (max.)	3.45
L (mm)	25
Sleutel	30

Technische tekening

