



SECURITY Verzonkenkop schroef binnenzeskant met plug Roestvaststaal (RVS) A2 50 M10X25

Artikelnummer	51673.100.025
Merk	-
UBB	500634603772
UNSPSC	31161520
EAN	8715494628990
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M10
dk(max.)	20
k (max.)	5.5
L (mm)	25
Sleutel	6

Technische tekening

