



Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 C Roestvaststaal (RVS) A2 ST5,5X16MM

Artikelnummer	51683.055.016
Merk	-
UBB	500571723351
UNSPSC	31161507
EAN	8715494129053
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5.5 mm
Lengte	16 mm
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Plaatschroefdraad

Standaarden

ISO	14586 C
-----	---------

Technische specificatie

D (mm)	5.5
dk(max.)	10.3
k (max.)	3
L (mm)	16
P	1.8
Sleutel	25

Technische tekening

