



Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, Metalform DIN 985 Roestvaststaal (RVS) A2 METALFORM M8

Artikelnummer	51729.080.001
Merk	-
UBB	950355976735
UNSPSC	31161727
EAN	8715492307514
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	METALFORM
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Specifieke kenmerken van METALFORM: Is een droge, nagenoeg onzichtbare smering die de kans op vreten van de schroefdraad in roestvaststaal nagenoeg elimineert. Bovendien wordt de wrijvingscoëfficiënt tot normale en meer constante waarden gereduceerd. In een bout/moercombinatie

Standaarden

DIN	985
NF	E25-412
ISO	≈10511

FABORY

is het voldoende dat alleen de moer met METALFORM gesmeerd is om vreten van de verbinding te voorkomen. Kan na montage van de moer met een eenvoudig oplosmiddel worden verwijderd zodat eventueel gebruik in de levensmiddelenindustrie geen bezwaar is.

Technische specificatie

d-D	M8
h	8
P	1.25
s	13

Technische tekening

