

Vensterbankschroef met nylon ring en T-ster, wit Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,9X22MM



Artikelnummer	51765.039.022
Merk	-
UBB	500634504103
UNSPSC	31162400
EAN	8717077007734
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3.9 mm
Lengte	22 mm
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Plaatschroefdraad

Standaarden

Technische specificatie

d3	12
D (mm)	3.9
dk	7.9
k	3.1
L (mm)	22
Sleutel	15

Technische tekening

