



Verzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 97 Roestvaststaal (RVS) A2 4X12MM

Artikelnummer	51870.040.012
Merk	-
UBB	950350097784
UNSPSC	31161508
EAN	8715492312389
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	4 mm
Lengte	12 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NF	E25-604
NEN	2250
DIN	97

Technische specificatie

D (mm)	4
dk	7.5
ds	4
k (max.)	2.2
L (mm)	12
n	1

Technische tekening

