



## Binnenzeskant afdichtplug conisch pijpschroefdraad DIN 906 Roestvaststaal (RVS) A2 R1.1/4

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 51962.317.001                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500512313502                  |
| UNSPSC        | 31162103                      |
| EAN           | 8715494287371                 |
| PKG. van 5    | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Diameter                 | 1.1/4 Inch                |
| Aandraaivoorziening      | Binnenzeskant             |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal            |
| Materiaalsoort Technisch | A2                        |
| Draadrichting            | Rechts                    |
| Draadsoort               | Conische pijpschroefdraad |

### Standaarden

|     |     |
|-----|-----|
| DIN | 906 |
|-----|-----|

### Technische specificatie

|                 |    |
|-----------------|----|
| b (js16)        | 18 |
| s (D12)         | 22 |
| Gangen per Inch | 11 |

### Technische tekening

