



Binnenzeskant afdichtplug met kraag pijpschroefdraad DIN 908 Roestvaststaal (RVS) A2 G1/2A

Artikelnummer 51964.127.001

Merk -

UBB 500571740009

UNSPSC 31162103

EAN 8715494098595

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/2 Inch
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Cilindrische pijpschroefdraad

Standaarden

DIN	908
-----	-----

Technische specificatie

d1	1
d2(h14)	26
L ≈	18
s (D12)	10
Gangen per Inch	14

Technische tekening

