



Binnenzeskant afdichtplug met kraag pijpschroefdraad DIN 908 Roestvaststaal (RVS) A2 G1.1/2A

Artikelnummer	51964.381.001
Merk	-
UBB	500571740421
UNSPSC	31162103
EAN	8715494098632
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1.1/2 Inch
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Cilindrische pijpschroefdraad

Standaarden

DIN	908
-----	-----

Technische specificatie

d1	1.1
d2(h14)	55
L ≈	21
s (D12)	24
Gangen per Inch	11

Technische tekening

