



Zeskantverbindingsmoer H=3xD Roestvaststaal (RVS) A8 (1.4529) M12

Artikelnummer	52106.120.001
Merk	-
UBB	500695122886
UNSPSC	31161727
EAN	8715492003164
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A8 (1.4529)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

Info	HCR (Hoog Corrosie Resistent) materiaal 1.4529 is een zogenaamd super austenitisch RVS. Het biedt uitstekende bescherming tegen chloride spanningscorrosie en tegen lokale verschijnselen als put- of spleetcorrosie. Dit materiaal is geclassificeerd in de hoogste corrosieklasse CRC V (zeer sterk, EN 1993-1-4) voor componenten en verbindingselementen.
------	--

Verbindingselementen

van 1.4529 zijn
daarom uitermate
geschikt voor
applicaties in
zwembaden en
tunnels.

Technische specificatie

d-D	M12
m	36
P	1.75
s	19

Technische tekening

