

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 80 M8

Artikelnummer	53080.080.001
Merk	-
UBB	500571282200
UNSPSC	31161727
EAN	8715494465014
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Technische tekening

