

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M30 (LH)

Artikelnummer	53162.300.001
Merk	-
UBB	500635885329
UNSPSC	31161727
EAN	8715494637305
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Links (LH)
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M30
m	24
P	3.5
s	46

Technische tekening

