

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M6X130

Artikelnummer	53510.060.130
Merk	-
UBB	500571354983
UNSPSC	31161620
EAN	8715494111720
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	130 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	130

Technische tekening



P

1

s

10
