

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M8X130

Artikelnummer	53510.080.130
Merk	-
UBB	500571355634
UNSPSC	31161620
EAN	8715494111799
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	130 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	130

Technische tekening



P 1.25

s 13