

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X90

Artikelnummer	53510.160.090
Merk	-
UBB	950351834094
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318244
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	90 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm) 90

P 2

s 24