

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M24X80

Artikelnummer 53510.240.080

Merk -

UBB 950351835083

UNSPSC 31161620

EAN 8715492318350

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	80 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Technische tekening



L (mm) 80

P 3

s 36