

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M24X180

Artikelnummer	53510.240.180
Merk	-
UBB	500571358943
UNSPSC	31161620
EAN	8715494143738
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	180 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Technische tekening



L (mm) 180

P 3

s 36