

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M4X20

Artikelnummer	53520.040.020
Merk	-
UBB	955351194324
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318459
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	20 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	20
P	0.7
s	7

Technische tekening

