

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M5X10

Artikelnummer 53520.050.010

Merk -

UBB 950351835737

UNSPSC 31161620

EAN 8715492318497

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	10 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	10
P	0.8
s	8

Technische tekening

