

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M5X16

Artikelnummer	53520.050.016
Merk	-
UBB	950351835992
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318510
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	16 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	16
P	0.8
s	8

Technische tekening

