

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M5X20

Artikelnummer 53520.050.020

Merk -

UBB 950351836073

UNSPSC 31161620

EAN 8715492318527

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	20 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	20
P	0.8
s	8

Technische tekening

