

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M6X14

Artikelnummer	53520.060.014
Merk	-
UBB	500571359933
UNSPSC	31161620
EAN	8715494110860
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	14 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	14
P	1
s	10

Technische tekening

