

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M6X16

Artikelnummer	53520.060.016
Merk	-
UBB	950351836727
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318589
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	16 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	16
P	1
s	10

Technische tekening

