

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M6X18

Artikelnummer	53520.060.018
Merk	-
UBB	500571360097
UNSPSC	31161620
EAN	8715494110877
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	18 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	18
P	1
s	10

Technische tekening

