

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M6X50

Artikelnummer	53520.060.050
Merk	-
UBB	500571360410
UNSPSC	31161620
EAN	8715494110914
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	50 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	50
P	1
s	10

Technische tekening

