

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M6X70

Artikelnummer	53520.060.070
Merk	-
UBB	500571360667
UNSPSC	31161620
EAN	8715494110938
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	70 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	70
P	1
s	10

Technische tekening

