

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M8X22

Artikelnummer	53520.080.022
Merk	-
UBB	500571361087
UNSPSC	31161620
EAN	8715494110976
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	22 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	22
P	1.25
s	13

Technische tekening

