

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M8X30

Artikelnummer	53520.080.030
Merk	-
UBB	950351837634
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318695
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	30 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	30
P	1.25
s	13

Technische tekening

