

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M8X80

Artikelnummer	53520.080.080
Merk	-
UBB	500571361327
UNSPSC	31161620
EAN	8715494111003
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	80 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	80
P	1.25
s	13

Technische tekening

