

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X16

Artikelnummer	53520.100.016
Merk	-
UBB	950351838053
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318770
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	16 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	16
P	1.5
s	17

Technische tekening

