

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X100

Artikelnummer 53520.100.100

Merk -

UBB 500571362077

UNSPSC 31161620

EAN 8715494130509

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	100 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	100
P	1.5
s	17

Technische tekening

