

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X130

Artikelnummer 53520.100.130

Merk -

UBB 500571362234

UNSPSC 31161620

EAN 8715494130523

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	130 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	130
P	1.5
s	17

Technische tekening

