

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X20

Artikelnummer	53520.120.020
Merk	-
UBB	950351838707
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318886
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	20 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	20
P	1.75
s	19

Technische tekening

