

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X50

Artikelnummer	53520.120.050
Merk	-
UBB	950351839200
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318947
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	50 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.75
s	19

Technische tekening

