

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X65

Artikelnummer	53520.120.065
Merk	-
UBB	954351899727
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318978
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	65 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	65
P	1.75
s	19

Technische tekening

