

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X80

Artikelnummer	53520.120.080
Merk	-
UBB	500571362499
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130547
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	80 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	80
P	1.75
s	19

Technische tekening

