

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X100

Artikelnummer	53520.120.100
Merk	-
UBB	500571362648
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130561
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	100 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	100
P	1.75
s	19

Technische tekening

