

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M14X30

Artikelnummer	53520.140.030
Merk	-
UBB	500571362804
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130585
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	30 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	30
P	2
s	22

Technische tekening

