

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M14X35

Artikelnummer 53520.140.035

Merk -

UBB 500571362986

UNSPSC 31161620

EAN 8715494130592

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	35 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	35
P	2
s	22

Technische tekening

