

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M14X50

Artikelnummer	53520.140.050
Merk	-
UBB	500571363224
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130622
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	50 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	50
P	2
s	22

Technische tekening

