

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M14X65

Artikelnummer	53520.140.065
Merk	-
UBB	500571363489
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130646
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	65 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	65
P	2
s	22

Technische tekening

