

## Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M14X70

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 53520.140.070                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500571363554                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715494130653                 |
| PKG. van 50   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M14                    |
| Lengte                   | 70 mm                  |
| Klasse                   | 80                     |
| Aandraaivoorziening      | Zeskant                |
| Kopsoort                 | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A4                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1568       |
| NF   | E25-114    |
| DIN  | 933        |
| ISO  | 4017       |

### Technische specificatie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M14 |
| k      | 8.8 |
| L (mm) | 70  |
| P      | 2   |
| s      | 22  |

### Technische tekening

