

## Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X35

Artikelnummer 53520.160.035

Merk -

UBB 950351839465

UNSPSC 31161620

EAN 8715492319005

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M16                    |
| Lengte                   | 35 mm                  |
| Klasse                   | 80                     |
| Aandraaivoorziening      | Zeskant                |
| Kopsoort                 | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A4                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 933        |
| ISO  | 4017       |
| NEN  | 1568       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-114    |

### Technische specificatie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M16 |
| k      | 10  |
| L (mm) | 35  |
| P      | 2   |
| s      | 24  |

### Technische tekening

