

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X45

Artikelnummer	53520.160.045
Merk	-
UBB	950351839614
UNSPSC	31161620
EAN	8715492319029
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	45 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	45
P	2
s	24

Technische tekening

