

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X60

Artikelnummer	53520.160.060
Merk	-
UBB	954351900046
UNSPSC	31161620
EAN	8715492319050
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	60 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	60
P	2
s	24

Technische tekening

