

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X65

Artikelnummer	53520.160.065
Merk	-
UBB	954351900129
UNSPSC	31161620
EAN	8715492319067
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	65 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	65
P	2
s	24

Technische tekening

